

# PHILIPS

## Projectline vanntett

LED-armatur

150 cm

4000 K naturlig hvitt lys

6000 lm

Gjennomkobling



8720169500273



## Profesjonell kvalitet for prosjektet ditt

Vannbestandig LED-belysning, vanntette, robuste LED-lys (værbestandig lys) for industriell bruk. Du kan koble sammen flere armaturer (opptil 6) på linje med gjennomkoblingsfunksjonen. Den vanntette ProjectLine-belysningen er robust (IK08) og beskyttet mot støvinnhengning og vannsprut fra alle retninger (IP65-belysning). Kan monteres på vegger (horisontalt), i tak og hengende. Perfekt til generell (arbeids)belysning, lagerområder, garasjer og kjellere med varmhvit lyseffekt.

### Bærekraftig valg

- Spar energi fra det øyeblikket du dreier bryteren

### Høy lyskvalitet

- Du kan stole på hva Philips-emballasjen sier

### Holdbarhet

- Lang levetid opptil 35 000 timer

# Høydepunkter

## Energieffektive

Alle Philips energisparere sparer energi fra det øyeblikket du slår på bryteren. I løpet av levetiden bruker de færre kW og gir dermed også lavere energiregning. Nivået på energisparing

varierer avhengig av lampetype og teknologi.

## Pålitelig kvalitet:

Philips holder løftene om lampens ytelse. Du kan stole på det Philips-emballasjen sier om lyseffekt, levetid og effekt som tilsvarer glødelamper.

## Lang levetid opptil 35 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 35 000 timer.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Innfatningsfarge: Hvit
- Innfatningsmateriale: Polykarbonat
- Optisk deksel/linsefinish: Opal
- Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat

## Holdbarhet

- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +40 °C

## Miljøet

- Sustainability rating: -

## Garanti

- Garantiperiode: 2 år

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80
- Lyskjeglevinkel for lyskilde: -
- Lysstrømtoleranse: +/-10%
- Color Code: 840 nøytralhvitt
- Konstant lyseffekt (CLO): Nei
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 4000
- Innledende kromatisitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Lysstrålespredning fra armatur: 110°
- Lysytelse: 6 000 lm
- Maksimalt dimmenivå: Ikke relevant
- Optisk materiale: Polykarbonat
- Optikktype: Symmetrisk
- Reflektormateriale: -
- Mettet rød (R9): <50
- Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Blendingstall CEN: 31
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 113 lm/W

## Diverse

- Spesielt designet for: Hotell og restaurant
- Ekstrafunksjoner: ProjectLine, Flere fargetemperaturer

## Andre egenskaper

- CE-merke: Ja
- ENEC-merke: -
- I samsvar med EU RoHS: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Spesifikasjon for fotobiologisk risiko: 0,2 m

**Effekt**

- Inngangsspenning: 220-240
- Startstrøm: 21 A
- Innløpstid: 0,29 ms
- Effektfaktor (brøk): 0.9

**Strømforbruk**

- Average CLO power consumption: - W
- Opprinnelig CLO strømforbruk: - W
- Effektforbruk: 53 W
- Strømforbrukstoleranse: +/-10%

**Produktets mål og vekt**

- Total høyde: 60 mm
- Total lengde: 1 485 mm
- Total bredde: 60 mm

**Tekniske spesifikasjoner**

- Kabel: -
- Tilkobling: Push-in-kobling, 2-pols
- Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 35 000 timer: 7,5 %
- Kontrollgrensesnitt: -
- Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av)
- Driver inkludert: Ja
- Fixation material: -
- Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater
- Flimmerverdi (PstLM): 1
- Test av glødetråd: Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
- Ingress beskyttelseskode: IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker
- Line Frequency: 50 or 60
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid\* er 100 000 timer: -
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid\* 50 000 timer: -
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid\* 75 000 timer: -
- Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK08 | 5 J sikret mot hæververk
- Antall utstyrsenheter: 1 enhet
- Antall produkter på MCB av 16 A type B: 18
- IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse II
- Egnet for tilfeldig veksling: Ja
- Kan dimmes: Nei

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169500273
- Nettovekt: 0,83 kg
- Bruttovekt: 0,98 kg
- Høyde: 6,5 cm
- Lengde: 151 cm
- Bredde: 6,5 cm



Utgivelsesdato:  
2025-03-25  
Versjon: 0.190

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)