

PHILIPS

Podtynkowa oprawa
oświetleniowa Donegal

Lampy wpuszczane

Bez żarówki

Szary

8718696160947



Stwórz odpowiedni styl oświetlenia

Wbudowany reflektor punktowy Philips Donegal jest wykonany z materiału, który nie przyciąga kurzu i jest odporny na rdzę, co ułatwia jego czyszczenie i konserwację. Wybierz źródło światła LED GU10 firmy Philips odpowiednie do wybranego stylu, aby otrzymać oświetlenie wysokiej jakości działające przez długi czas.

Łatwa obsługa

- Reflektor punktowy z możliwością regulacji

Do zastosowania w salonie i sypialni

- Odporny na kurz i rdzę

Najwyższa jakość

- Łatwe czyszczenie

Zalety

Reflektor punktowy z możliwością regulacji



Skieruj światło w wybrane miejsce, po prostu obracając lub nachylając głowicę reflektora punktowego.

Odporny na kurz i rdzę

Specjalny materiał odporny na kurz i rdzę minimalizuje gromadzenie się kurzu i zapewnia długą żywotność produktu.

Łatwe czyszczenie

Gładkie i łatwo czyszczone materiały zapewniają elegancki wygląd w całym domu.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Szary
- Materiał: Syntetyk

Ochrona środowiska

- Disposal of the product: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Funkcja przyciemniania przy użyciu regulatora przyciemniania : Nie
- Wbudowane źródło światła LED: Nie
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie: Nie

Właściwości światła

- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: <2

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Sypialnia, Salon, Jadalnia, Kuchnia, Biuro domowe
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy wpuszczane
- EyeComfort: Nie

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,248 kg
- Długość otworu: 7.0 cm
- Szerokość otworu: 7.0 cm
- Wysokość: 4 cm
- Długość: 9 cm
- Szerokość: 9 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Tak
- LED: Tak
- Kod IP: IP20
- Klasa ochronności: Klasa II

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696160947
- Waga netto: 0,25 kg
- Waga brutto: 0,36 kg
- Wysokość: 308 mm
- Długość: 103 mm
- Szerokość: 53 mm
- Numer materiału (12NC): 915005424031



Data wydania:
2024-06-28
Wersja: 0.175

© 2024 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com