

PHILIPS

Reflektor punktowy
50 W PAR16 GU10

Oświetlenie LED Smart

Inteligentna żarówka z
możliwością przyciemniania

Do 345 lm

Po prostu wkręć i korzystaj

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu



8720169296800



Inteligentne światło na co dzień

Zadbaj o swój komfort i dobre samopoczucie! Te inteligentne reflektory punktowe mają standardowy kształt GU10, który znasz i lubisz, ale ich soczewki z prawdziwego szkła dodają wnętrzu elegancji. Mają też pewną wyjątkową cechę: dają możliwość dostosowania białego światła odpowiednio do Twoich potrzeb i preferencji. Zaplanuj chłodne światło białe, kiedy musisz coś zrobić, lub przyjemne i ciepłe światło białe, kiedy chcesz odpocząć i się zrelaksować — wybierz to, co najlepiej sprostą Twoim oczekiwaniom i zapewni Ci największy komfort. Dodatkowo wszystkim można sterować za pomocą głosu, pilota WiZ lub aplikacji WiZ, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza domem. Reflektory punktowe Philips Smart GU10 łączą się za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi. Nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu, sieci ani konfiguracji.

Łatwa konfiguracja

- Wystarczy podłączyć i uruchomić

Inteligentne sposoby sterowania światłem

- Steruj z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu

8720169296800

Inteligentne funkcje

- Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów
- Spraw sobie inteligentne oświetlenie. Współpracuje z produktami Connected by WiZ

Tryby światła

- Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia
- Chłodne, białe światło

Obudowa

- Równomierny rozsył światła

Zalety

Wystarczy podłączyć i uruchomić



WiZ współpracuje z istniejącym routerem Wi-Fi i nie wymaga dodatkowej bramy. Wystarczy podłączyć nową lampę, pobrać aplikację WiZ i gotowe!

Kontrola z dowolnego miejsca



Światłami WiZ można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu. Jeśli wychodząc z domu, zapomnisz zgasić światła, nie musisz się martwić. Aplikacja WiZ jest dostępna na telefony z systemami iOS i Android.

Zautomatyzuj oświetlenie za pomocą harmonogramów

Zautomatyzuj oświetlenie w swoim domu, by dostosować je do swojej codziennej lub tygodniowej rutyny. Zaplanuj włączanie światła przed przyjściem do domu i wyłączenie go, gdy jest niepotrzebne.

Spraw sobie inteligentne oświetlenie



Możesz zaprogramować włączanie/ wyłączenie światła i zmiany trybów oświetlenia w zależności od wykrytego ruchu. Współpracuje ze wszystkimi produktami Connected by WiZ.

Miliony kolorów i dynamiczne tryby oświetlenia



Wybierz kolor z palety milionów barw oświetlenia, by stworzyć w swoim domu wyjątkową atmosferę. Podziwiał nasze subtelnie dynamiczne efekty oświetleniowe w swoim otoczeniu.

Chłodne, białe światło



Rozjaśnij swój dom energooszczędnym zimnym światłem białym. Inteligentne oświetlenie, które dostosowuje się do rytmu Twojego dnia.

Równomierny rozsył światła



Ta oprawa pozwala oświetlić pomieszczenie łagodnym, jasnym światłem, które równomiernie dociera do wszystkich miejsc.

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: PAR16
- Gniazdo: GU10
- Technologia: Inteligentna żarówka Wi-Fi
- Typ szkła: Przezroczyste
- Wykończenie żarówki: Przezroczyste
- Ściemnialna: Bezprzewodowe ściemnianie

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 5,5 cm
- Waga: 0,05 kg
- Szerokość: 5 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 rok
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Liczba cykli pracy: 50 000
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90
- Temperatura barwowa: 2200-6500(RGB) K
- Kategoria barwy światła: Kolorowa
- Nominalny strumień świetlny: 345 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 40 mA
- Wydajność: 73 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8720169296800
- EAN: 872016929680000
- Tytuł produktu: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.48
- Zasilanie: AC 220-240 V
- Moc: 4,7 W
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): F

Wymiary i waga produktu

- Długość: 5,5 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 550 cd
- Moc znamionowa: 4.7 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Numer rejestracji EPREL: 1877832
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia: Narrow Cone

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169296800
- Waga netto: 0,05 kg
- Waga brutto: 0,09 kg
- Wysokość: 16 cm
- Długość: 7 cm
- Szerokość: 7 cm



Data wydania: 2025-04-13
Wersja: 0.181

© 2025 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com