



Experimente uma luz LED branca suave

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca quente, com uma duração excecionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas tradicionais foscas.

Luz de alta qualidade

· Concebidos para o conforto dos seus olhos

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

 Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Levar a iluminação mais além

· Para utilização em frigoríficos e congeladores

Destaques

Concebida para o conforto dos seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para

serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais. Brad, reveja novamente todos estes textos. Não soam bem.

Lâmpada de eletrodomésticos para finalidades especiais

As lâmpadas para frigorífico da Philips podem ser utilizadas em frigoríficos, congeladores e locais semelhantes sujeitos a temperaturas de funcionamento baixas. Substitua facilmente as lâmpadas dos seus aparelhos por uma lâmpada para frigorífico da Philips, para obter uma longa vida útil.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- · Casquilho: E27
- · Acabamento da lâmpada: Fosca
- · Intensidade regulável: Não
- · Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

Altura: 11,43 cmLargura: 3,72 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

 Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 240°
- Índice de Restituição Cromática (IRC):
 80
- · Temperatura da cor: 3000 K
- · Fluxo luminoso nominal: 950 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- · Código da cor: 830 | CCT of 3000K

Diversos

EyeComfort: Sim

· Inovações LED: EyeComfort

Outras características

• Eficiência: 100 lm/W

Informações da embalagem

EAN: 8718699771379EOC: 871869977137902

• Título do produto: LED Stick 68W T38

E27 WH FR ND SRT4

Consumo de energia

• Fator de potência: 0.51

• Tensão: 220-240 V

· Potência: 9,5 W

Potência equivalente: 68 W

• Etiqueta de Eficiência Energética

(EEL): F

Dimensões e peso do produto

· Comprimento: 11,43 cm

Especificações técnicas

• Frequência: 50-60 Hz

· Número de registo EPREL: 415169

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718699771379

Peso líquido: 0,03 kgPeso bruto: 0,05 kg

14.00 DIGIO. 0,03 P

· Altura: 14,6 cm

• Comprimento: 4,6 cm

· Largura: 6,3 cm



Data de publicação: 2025-03-11 Versão: 0.350

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.