

PHILIPS

Vela 40 W B35 E14
x3

LED

2700 K

470 lm

15.000 h



8719514313385



Lâmpada LED para a casa

Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Economiza até 90% de energia

Destaques

Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar

natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional



Com um design elegante e dimensões familiares, esta é uma lâmpada LED convencional de poupança de energia com iluminação contemporânea. A substituta sustentável perfeita para as lâmpadas incandescentes convencionais. Brad, reveja novamente todos estes textos. Não soam bem.

Economiza até 90% de energia



Desfrute da poupança de energia dos LEDs sem sacrificar qualidade de luz. Poupe instantaneamente mais de 90% de energia substituindo as suas atuais lâmpadas de halogéneo ou incandescentes

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Chama não direcional
- Casquilho: E14
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,6 cm
- Largura: 3,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 470 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Não

Outras características

- Eficiência: 95 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514313385
- EOC: 871951431338500
- Título do produto: LED 40W B35 E14
WW FR ND 3PF/6 DISC

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.51
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 4,9 W
- Potência equivalente: 40 W

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,6 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514313385
- Peso líquido: 0,06 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 14 cm
- Comprimento: 3,8 cm
- Largura: 11,4 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.379

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com