

PHILIPS

Lâmpada de filamento
âmbar 50 W G120 E27


LED

2200 K


640 lm

15.000 h

Regulação



8719514337831



Lâmpada LED de última geração para a casa

Esta lâmpada LED da Philips fornece uma maravilhosa luz extra quente, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com a temperatura de cor de uma chama, esta lâmpada é a escolha perfeita para uma atmosfera acolhedora.

Luz branca extraquente regulável

- Luz branca extraquente regulável

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- Maravilhosa tanto ligada como desligada

Destques

Luz branca extraquente regulável



Oferece um ambiente aconchegante e acolhedor ao seu quarto com luzes

brancas extraquentes, que podem ser diminuídas para criar o seu ambiente privado.

Maravilhosa tanto ligada como desligada



"Esta lâmpada maravilhosa com filamento visível confere um toque de estilo e nostalgia a qualquer divisão. Maravilhosa tanto ligada como desligada. "

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Globo não direcional
- Casquilho: E27
- Intensidade regulável: Apenas com reguladores específicos
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 17,8 cm
- Largura: 12,5 cm

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 20.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2200 K
- Fluxo luminoso nominal: 640 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 822 | CCT of 2200K

Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort
- Funcionalidades adicionais: Regulável, Decorativo

Outras características

- Eficiência: 87 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514337831
- EOC: 871951433783100
- Título do produto: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 7,3 W
- Potência equivalente: 50 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 17,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 574381

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514337831
- Peso líquido: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,2 kg
- Altura: 22,6 cm
- Comprimento: 13 cm
- Largura: 13 cm



Data de publicação:
2025-03-11
Versão: 0.315

© 2025 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.