

PHILIPS

Lâmpada 75 W A60
E27 x2

LED

2700 K

1055 lm

15.000 h

8720169191679



Iluminação LED brilhante

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma luz de alta qualidade, uma vida útil excepcionalmente longa, e uma poupança de energia significativa e imediata.

Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta

Destaques

Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo

valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Especificações

Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Plástico

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,8 cm
- Largura: 6 cm

Design e acabamento

- Material: Plástico

Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 h

Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Características da luz

- Ângulo de feixe: 180 °
- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 1055 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

Diversos

- EyeComfort: Não

Outras características

- Eficiência: 105 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8720169191679
- EOC: 872016919167900
- Título do produto: LED 75W A60 E27
WW FR ND 2PF/6 DISC

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.54
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 10 W
- Potência equivalente: 75 W
- Etiqueta de Eficiência Energética (EEL): F

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,8 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 397613

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169191679
- Peso líquido: 0,09 kg
- Peso bruto: 0,12 kg
- Altura: 13,9 cm
- Comprimento: 6,3 cm
- Largura: 10,1 cm
- Número de material (12NC):
929002306524



Data de publicação:
2024-06-25
Versão: 0.279

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.