

# PHILIPS

Lâmpada de filamento  
fosca 60 W A60 E27 x2

LED

2700 K

840 lm

50.000 h



8720169275072



## Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Uma lâmpada LED da Philips que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

### Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

### Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta
- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

# Destaques

## LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado

brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

## Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Fosca
- Acabamento da lâmpada: Fosca
- Intensidade regulável: Não
- Material da lâmpada: Vidro

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,4 cm
- Largura: 6 cm

## Design e acabamento

- Material: Vidro

## Duração

- Número de ciclos de funcionamento: 50.000
- Vida útil nominal: 50.000 h

## Ambiental

- Disposal of the product: No final da vida útil (económica), elimine o produto de acordo com as regras locais e não o elimine juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do produto ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

## Características da luz

- Índice de Restituição Cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Fluxo luminoso nominal: 840 lm
- Código da cor: 827 | CCT of 2700K

## Diversos

- EyeComfort: Sim
- Inovações LED: EyeComfort

## Outras características

- Eficiência: 210 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8720169275072
- EOC: 872016927507200
- Título do produto: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE 2PF/SRT

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0,4
- Tensão: AC 220-240 V
- Potência: 4 W
- Potência equivalente: 60 W

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,4 cm

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

#### Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8720169275072
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,13 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,6 cm
- Largura: 13,1 cm



Data de publicação:  
2024-11-22  
Versão: 0.290

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.