

# PHILIPS

Lampă încastrată  
Donegal

Lămpi încastrate

Fără bec

Gri

8718696160947



## Creează stilul de iluminat potrivit

Spotul încastrat Philips Donegal este fabricat din materiale premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru întreținere fără efort. Alegeți becul cu LED Philips GU10 care se potrivește stilului spotului dvs. și asigurați o lumină de înaltă calitate și de lungă durată.

### Ușor de utilizat

- Spot reglabil

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Fără praf, fără rugină

### Calitate premium

- Ușor de curățat

# Repere

## Spot reglabil



Direc ionala i lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a capului de spot.

## Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafa ă special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de via ă a produsului.

## Ușor de curățat

Materialele netede și ușor de curățat permit locuitorilor dvs. să fie atractivi întotdeauna, de la podea până la plafon.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Gri
- Material: materiale sintetice

## Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastrate
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,248 kg
- Lungime de tăiere: 7.0 cm
- Lă ime de tăiere: 7.0 cm
- Înăl ime: 4 cm
- Lungime: 9 cm
- Lă ime: 9 cm

## Service

- Garan ie: 2 ani

## Specifica ii tehnice

- Alimentare de la re ea: CA 220-240
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696160947
- Greutate netă: 0,25 kg
- Greutate brută: 0,36 kg
- Înăl ime: 308 mm
- Lungime: 103 mm
- Lă ime: 53 mm



Data apariției: 2025-02-17  
Versiune: 0.188

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)