

PHILIPS

Corp de iluminat cu flux orientat în jos

Funcional

Corp de iluminat orientat în jos cu sisteme optice între esute Meson

Strălucire redusă

Confort sporit

alb



8720169174023



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Iluminați-vă spațiul cu lumina corpului de iluminat orientat în jos Philips EyeComfort cu LED, care oferă o sursă de lumină confortabilă și plăcută pentru ochi.

Ușor de experimentat

- Ideal pentru încăperi cu tavane joase, contribuie la crearea unor instalații de iluminat discrete și subtile.

Rezistență

- Durată de viață îndelungată de până la 15.000 de ore

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Strălucire redusă. Confort sporit.

Repere

Adecvat pentru tavane joase Design sub ire

Durată de via ă îndelungată de până la 15.000 de ore

Tehnologia cu LED Philips prelungeste durata de via ă a produsului până la 15.000 de ore.

EyeComfort cu sisteme optice între esute

Tehnologia cu sisteme optice între esute îmbunătăte este experien a generală de iluminare în via a de zi cu zi. Imprimată cu modele 3D pentru a ajuta la difuzarea luminii, tehnologia cu micro-lentile produce o distribu ie

uniformă a luminii care reduce semnificativ strălucirea. Această lumină nu este doar o blândă și uniformă, care aduce mai mult confort ochilor, ci și redistribuie inteligent lumina pentru o iluminare mai pu in orbitoare în zona iluminată.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezisten ă

- Durată medie de via ă (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de între inere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 7.500

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 100 °
- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 93 mA
- Eficacitate: 76 lm/W

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,09 kg
- Lungime de tăiere: 12.5 cm
- Lă ime de tăiere: 12.5 cm
- Înăl ime: 3,5 cm
- Lungime: 14 cm
- Distan ă de încastrare: 11,7 cm
- Lă ime: 14 cm

Service

- Garan ie: 1 an(i)

Specifica ii tehnice

- Durată de via ă de până la: 15.000 ore
- Diametru: 140 mm
- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 960
- Culoare lumină: 6500 K
- Alimentare de la re ea: 220 – 240 V
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 12.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa II

8720169174023

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169174023
 - Greutate netă: 0,09 kg
 - Greutate brută: 0,11 kg
- Înălțime: 14,1 cm
 - Lungime: 4,2 cm
 - Lățime: 15,1 cm



Data apariției: 2025-03-11
Versiune: 0.285

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com