

# PHILIPS

Cu filament, 60 W,  
E27

LED inteligent

2700-4000

Până la 903 de lumeni

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul  
aplicației sau al vocii



8720169241435



## Iluminat inteligent pentru viaa de zi cu zi

Becul inteligent ultra-eficient Philips A60 este cel mai eficient energetic becul inteligent pe care îl oferim. Acest becul inteligent din clasa energetică A consumă cu 40 % mai puțin energie decât luminile cu LED standard și cu LED conectat, precum și decât becurile cu LED conectat. Datorită reglării convenabile a intensității în mod wireless și a funcționării facile prin Wi-Fi, controlul acestor lumini este foarte la ureche și nu trebuie să instalați un variator scump. Dacă doriți să faceți trecerea la iluminatul inteligent, acesta este un punct grozav de plecare: cea mai bună eficiență energetică din clasă direct din cutie, cu caracteristici inteligente suplimentare pe care le puteți utiliza oricând doriți.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat

### Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.

### Caracteristici inteligente

- Presetează-ți caracteristicile stării de bine
- Automatizați-vă dispozitivul folosind calendare
- Monitorizarea energiei

8720169241435

**Moduri de iluminat**

- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

**Formă**

- Aplicabilitate multiplă și instalare ușoară

# Repere

## Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

## Controlați de oriunde




Controlați lumina WiZ de oriunde și aflați cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat luminile aprinse când ați plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Presetează-ți caracteristicile stării de bine



Folosește caracteristicile presetate pentru starea de bine din aplicația WiZ și bucură-te de șablonul de iluminare cel mai potrivit pentru ritmul tău circadian de-a lungul zilei. WiZ îți va oferi o lumină strălucitoare atunci când ai nevoie să te înviezi și să te concentrezi și va trece lin spre un alb cald și plăcut pentru a te ajuta să te relaxezi și să dormi mai bine.

## Automatizați-vă dispozitivul folosind calendare



Programați pornirea/oprirea dispozitivului în funcție de rutina dvs. zilnică și pentru a economisi energie.

## Monitorizarea energiei



Aplicația WiZ păstrează evidența consumului de energie al luminilor dvs. Vizualizați raportul săptămânal sau cel zilnic și planificați cu grijă iluminatul de acasă pentru un consum de energie optimizat.

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

## Aplicabilitate multiplă și instalare ușoară



Lipiți, pur și simplu, pe orice suprafață doriți: pe vitrine, scafe, birouri sau sub dulapuri. Iluminarea și accentuarea mobilei dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
- Tip de sticlă: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă:  
Reglarea wireless a intensității

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 12,7 cm
- Greutate: 0,055 kg
- Lățime: 6 cm

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 51 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 50.000 ore

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 300 °
- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700-4000 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 903 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină:  
lumină instantanee

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 42 mA
- Eficacitate: 210 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Titlu produs: PHI WFB 60W A60 E27  
827-40 TW EELA 1PF

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.48
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 4,3 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL):  
A

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 12,7 cm

## Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 300 °
- Durată de viață nominală: 50.000 ore
- Flux luminos nominal: 903 lm
- Putere nominală: 4.3 W

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1901110
- Referință de măsurare a fluxului:  
Sphere

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169241435
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,06 kg
- Înălțime: 15,5 cm
- Lungime: 8,5 cm
- Lățime: 8,5 cm



Data apariției: 2024-11-22  
Versiune: 0.325

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)