

PHILIPS

LEDtube Universal
T8

LED

600 mm

4000 K

G13



8720169309463



Iluminat cu LED durabil cu o calitate înaltă a luminii

Upgrade-ul la tuburi cu LED Philips este o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu o tehnologie LED modernă și eficientă. Acest tub cu LED Philips este perfect pentru locurile care au nevoie de multă lumină.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 60 % prin înlocuirea tuburilor fluorescente existente (interzise de reglementările UE din 2023).

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Cu o durată de viață de 35.000 ore, puteți reduce stresul schimbării frecvente a surselor de lumină și vă puteți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 35 ani.

Alegeți un înlocuitor simplu pentru vechile dvs. lumini fluorescente

- Renunțați la ghicit. Funcționează atât cu balasturi electronice, cât și electromagnetice.

Repere

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Reduce consumul de energie cu peste 60 % în comparație cu luminile fluorescente
Durabilitate mare, 35.000 de ore
Proiectat cu compatibilitate universală

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: T8
- Soclu: G13
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 60,3 cm
- Lățime: 2,8 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 35.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 240 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 900 lm

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

Alte caracteristici

- Eficacitate: 112 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8720169309463
- EOC: 872016930946300
- Titlu produs: LED T8 UN 600mm 8W G13 CW HO 1CT/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere: 8 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 60,3 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1932580
- Compatibilitate cu balasturile: Universal

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169309463
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,15 kg
- Înălțime: 66,8 cm
- Lungime: 3,1 cm
- Lățime: 3,1 cm



Data apariției: 2025-02-21
Versiune: 0.202

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com