

PHILIPS

Filament klar 15 W
T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15 000 tim.



8720169336650



Det allra senaste inom LED för hemmet

Sofistikerad LED-ljuskälla som erbjuder en allmän belysningslösning för dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta ljuskällor.

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Funktioner

Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Modern, energibesparande LED-kronljuslampa med vacker design och välbekanta mått – det perfekta

hållbara alternativet till den traditionella kronljusglödlampan.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: T20
- Sockel: E14
- Ljuskällans ytbehandling: Klar
- Dimbar: Nej
- Material i lampan: Glas

Storlek

- Höjd: 5,6 cm
- Bredd: 2 cm

Hållbarhet

- Antal tändcykler: 50 000
- Nominell livslängd: 15 000 h

Miljö

- Disposal of the product: I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Om du kasserar uttjänta produkter på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 300 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Nominellt ljusflöde: 135 lm

Övrigt

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 90 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8720169336650
- EOC: 872016933665000
- Produkttitel: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: AC 220-240 V
- Wattstyrka: 1,5 W
- Wattmotsvarighet: 15 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): F

Produktens mått och vikt

- Längd: 5,6 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1945452

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8720169336650
- Nettovikt: 0,01 kg
- Bruttovikt: 0,02 kg
- Höjd: 12,8 cm
- Längd: 2,6 cm
- Bredd: 6,4 cm



Publiceringsdatum:
2025-02-14
Version: 0.277

© 2025 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com