

PHILIPS

ไฟส่องเฉพาะจุด
PAR16 GU10 50 วัตต์

LED อัจฉริยะ

หลอดไฟอัจฉริยะสี่เหลี่ยมแบบ

สูงสุด 345 ลูเมน

แค่เชื่อมต่อและใช้งานได้ที่

ควบคุมโดยใช้แอปหรือเสียง

8720169296848



ระบบไฟไร้สายอัจฉริยะ สำหรับชีวิตประจำวันของคุณ

เน้นที่ความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ โคมไฟอัจฉริยะเหล่านี้มีรูปทรงคล้ายหลอด GU10 มาตรฐานที่คุณรู้จักและชื่นชอบ และใช้เลนส์แก้วจริง จึงยังเพิ่มความสง่างามเข้าไปอีกเป็นพิเศษ และยังมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นยิ่งกว่ามาตรฐาน นั่นคือ แสงโทนสีขาวถึงเหลืองที่ปรับได้สำหรับทุกความต้องการและอารมณ์ของคุณ กำหนดเวลาเปิดไฟโทนแสงสีขาวนวลเมื่อคุณต้องจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อย หรือกำหนดเวลาเปิดไฟโทนแสงสีเหลือง เมื่อคุณต้องการผ่อนคลาย อะไรก็ตามที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างดีที่สุดในที่สุดและสะดวกสบายที่สุด ทั้งหมดนี้ควบคู่กับการควบคุมผ่านเสียง รีโมท WiZ หรือแอป WiZ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรือออกไปข้างนอกก็ตาม ไฟส่องเฉพาะจุด Philips Smart GU10 เชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ที่คุณมีอยู่ ไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ เครือข่าย หรือการติดตั้งเพิ่มเติม

ติดตั้งง่ายดาย

- แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย

การควบคุมแบบอัจฉริยะ

- ควบคุมได้จากทุกที่ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ

คุณสมบัติที่ชาญฉลาด

- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
- ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Connected by WiZ ได้

โหมดไฟ

- โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก
- แสงโทนสีขาวนวล

ฟอร์มแพคเตอร์

- กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ไฮไลต์

แค่เชื่อมต่อและใช้งานเลย




WiZ สามารถใช้ได้กับเราเตอร์ไวไฟที่มีอยู่ของคุณได้เลย โดยไม่ต้องเพิ่มเกตเวย์ใหม่ เพียงแค่เชื่อมต่อไฟดวงใหม่ของคุณ ดาวนโโหลดแอปพลิเคชัน WiZ และคุณก็พร้อมแล้ว

ควบคุมได้จากทุกที่



ควบคุมไฟ WiZ ของคุณจากทุกหนทุกแห่งด้วยสมาร์ตโฟน คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าเฟลอสัมผัสปิดไฟก่อนออกจากบ้าน แอปพลิเคชัน WiZ มีให้ใช้งานได้สำหรับทั้ง iOS และ Android

ให้ไฟของคุณทำงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา



ตั้งไฟให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อให้รองรับกิจวัตรประจำวันและประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถตั้งกำหนดเวลาให้ไฟเปิดก่อนที่คุณจะมาถึงบ้านและให้ดับเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้

ให้ไฟของคุณทำงานได้โดยอัตโนมัติ



คุณสามารถตั้งค่าให้ไฟเปิด/ปิดหรือให้เปลี่ยนโหมดไฟตามการตรวจจับการเคลื่อนไหว สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Connected by WiZ ทั้งหมดได้

โหมดไฟสีและโหมดไฟแบบไดนามิก



คุณมีตัวเลือกสีของแสงไฟนับล้านเพื่อใช้สร้างบรรยากาศอันน่าทึ่งภายในบ้านของคุณ สัมผัสความแตกต่างอันแยบยลที่เอฟเฟกต์ไฟแบบไดนามิกของเราทาบทอให้แก่สภาพแวดล้อมของคุณ

แสงโทนสีขาวนวล



มอบความสว่างให้บ้านของคุณด้วยแสงขาวโทนเย็นที่มีชีวิตชีวา ไฟอัจฉริยะจะปรับแสงให้สอดคล้องกับกิจกรรมประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย

กระจายแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ



ให้แสงสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องด้วยโคมไฟที่กระจายแสงได้อย่างนุ่มนวลและสว่างสม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: PAR16
- ช่อง: GU10
- เทคโนโลยี: Wi-Fi อัจฉริยะ
- ประเภทของกระจก: ใส
- หรีแสงได้: การหรีแสงไร้สาย

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 5.5 cm
- น้ำหนัก: 0.05 kg
- ความกว้าง: 5 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 ปี
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 36 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 2200-6500 (RGB) K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: สีเต็มรูปแบบ
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 400 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอ์พจนจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ที่ทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 40 mA
- ประสิทธิภาพ: 85 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8720169296848
- EOC: 872016929684800
- ชื่อผลิตภัณฑ์: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1CT/6

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.48
- แรงดันไฟฟ้า: AC 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 4.7 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 5.5 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 36 °
- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 400 lm
- ความเข้มข้นสูงสุด: 550 cd
- อัตรากำลัง: 4.7 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8720169296848
- น้ำหนักสุทธิ: 0.05 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.08 kg
- ความสูง: 13 cm
- ความยาว: 7 cm
- ความกว้าง: 7 cm



วันที่ออก: 2025-01-23
เวอร์ชัน: 0.65

© 2025 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com