

# PHILIPS

Желтая филаментная  
лампа 40 Вт, В35, цоколь  
E14

Светодиод


1800 К

470 лм

15 000 ч



8720169191334



## Дизайн, притягивающий взгляд

Новая коллекция Deco преобразит ваш дом благодаря идеальному сочетанию (теплого) белого света и минималистичного оформления ламп.

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы трубчатых ламп: до 15 лет
- Экономное и экологичное решение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Винтажная светодиодная лампа

# Особенности

## Заменяет обычные лампы накаливания



Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

**Средний срок службы — 15 000 часов**



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене трубчатых ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

## Экономия электроэнергии до 90 %



Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

## Vintage (2000 К и 2200 К)

Представьте себе лампу, сочетающую винтажный внешний вид традиционного освещения и преимущества светодиодных технологий.

Филаментные светодиодные лампы Philips Vintage обеспечивают необходимую энергоэффективность и излучают привычный желтоватый свет, как традиционные лампы накаливания. Лампа из прозрачного тонированного стекла с желтым покрытием, покрытый латунью цоколь и ретро-дизайн этой филаментной светодиодной лампы добавят винтажные нотки в декоративное освещение вашего дома, а изысканная спираль дополнит атмосферу уюта и теплоты.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Желтый
- Материал колбы: Стекланный

## Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

**Взаимодействие с окружающей средой**

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

**Световые характеристики**

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 1800 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 818 | CCT of 1800K

**Прочее**

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Декоративный

**Другие характеристики**

- Эффективность: 78 лм/В

**Информация об упаковке**

- EAN: 8720169191334
- EOC: 872016919133400
- Название изделия: LED B35 40W 1800K E14 NDSRT Amber 1PF

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: AC 230 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 9,7 см

**Технические характеристики**

- Частота: 50-60 Hz

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8720169191334
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2025-02-18  
Версия: 0.403

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)