

# PHILIPS

3 лампи на 100 Вт,  
A67, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

1521 лм

15 000 год



8718699694920



## Яскраве світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують високоякісне світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

### Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття

кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

## Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

## Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

## Розміри лампи

- Висота: 12 cm
- Ширина: 6 cm

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 1521 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 827 | CCT of 2700K

## Інші характеристики

- Ефективність: 117 lm/W

#### Інформація про упаковку

- EAN: 8718699694920
- EOC: 871869969492002
- Назва продукту: LED 100W A67 E27 WW FR ND 3PF/6 DISC

#### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.54
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 13 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W
- Маркування енергоефективності (EEL): E

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 12 cm

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 397615

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699694920
- Вага нетто: 0,15 kg
- Вага брутто: 0,19 kg
- Висота: 15,8 cm
- Довжина: 6 cm
- Ширина: 14,8 cm



Дата виходу: 2025-04-09  
Версія: 0.728

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)