



Proyector Ledinaire: simplemente, excelentes LED

Proyectores Ledinaire gen3

Los proyectores Ledinaire ofrecen una iluminación de alta calidad Philips a un precio competitivo. Fiables, económicos y asequibles: justo lo que necesitas.

Beneficios

- De confianza
- Gran valor
- Fiable

Características

- Amplia gama de aplicaciones con flujos luminosos desde 1200 lm hasta 24000 lm
- Larga duración de 50 000 horas
- Ópticas simétricas y asimétricas disponibles
- Versiones en blanco cálido (3000 K), blanco neutro (4000 K) y blanco frío (6500 K)
- Diseño IK07, IP65 extraplano de proyector, se suministra con cable, puede montarse de pie o colgante
- Versiones con detector de movimiento

Aplicaciones

- Aparcamientos, zonas exteriores
- Fachadas de comercios
- Entornos de almacenes
- Campos deportivos recreativos de pequeño tamaño o instalaciones deportivas municipales polivalentes

Proyectores Ledinaire gen3

Versions

Ledinaire floodlights gen3







Ledinaire floodlights gen3 with motion detector




Ledinaire floodlights gen3
asymetric beam




Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Plano de dimensiones



Detalles del producto



PHL-Ledinaire-Floodlight-DPP.tif

Proyectores Ledinaire gen3

Información general	
Marca CE	Sí
Driver incluido	Sí
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Código de familias de lámparas	-
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Datos técnicos de la luz	
Tipo de cubierta óptica	Vidrio
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Ratio de potencia lumínica ascendente	0
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65
Condiciones de aplicación	
Nivel máximo de atenuación	No aplicable

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Apertura del haz de luz de la luminaria	Color de la fuente de luz	Temperatura de color correlacionada (Nom)	Flujo luminoso
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	5.500 lm
53360899	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	7.700 lm
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	6.000 lm
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	8.400 lm
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	865 luz natural fría	6500 K	6.000 lm
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	2.200 lm
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	3.300 lm
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	2.400 lm
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	3.600 lm
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	865 luz natural fría	6500 K	2.400 lm
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	2.200 lm
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	2.400 lm
53478099	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	3.300 lm
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	3.600 lm
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	5.500 lm
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	6.000 lm
53474299	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	7.700 lm
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	8.400 lm
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	1.100 lm
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	1.200 lm
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	12.000 lm
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	18.000 lm
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	24.000 lm
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	865 luz natural fría	6500 K	12.000 lm

Order Code	Full Product Name	Apertura del	Color de la	Temperatura de	Flujo
		haz de luz de la		color	
		luminaria	fuentes de luz	correlacionada	luminoso
			(Nom)		
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	865 luz natural fría	6500 K	18.000 lm
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	865 luz natural fría	6500 K	24.000 lm
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	830 blanco cálido	3000 K	1.100 lm
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	840 blanco neutro	4000 K	1.200 lm
53348699	BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	865 luz natural fría	6500 K	1.200 lm
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	840 blanco neutro	4000 K	7.350 lm
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	40° x 83°	840 blanco neutro	4000 K	10.500 lm
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	840 blanco neutro	4000 K	15.750 lm
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	840 blanco neutro	4000 K	21.000 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica exterior	Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica exterior
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	Haz ancho simétrico	53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico
53360899	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	Haz ancho simétrico	53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	Haz ancho simétrico	53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	Haz ancho simétrico	53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	Haz ancho simétrico
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	Haz ancho simétrico	53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	Haz ancho simétrico
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	Haz ancho simétrico	53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	Haz ancho simétrico
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	Haz ancho simétrico	53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	Haz ancho simétrico
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	Haz ancho simétrico	53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	Haz ancho simétrico
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	Haz ancho simétrico	53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	Haz ancho simétrico
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	Haz ancho simétrico	53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	Haz ancho simétrico
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico	53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	Haz ancho simétrico
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico	53348699	BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE	Haz ancho simétrico
53478099	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico	53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Haz ancho asimétrico
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico	53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	Haz ancho asimétrico
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico	53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	Haz ancho asimétrico
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico	53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	Haz ancho asimétrico
53474299	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	Haz ancho simétrico			

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía	Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50 W	53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20 W
53360899	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	70 W	53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30 W
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	50 W	53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	20 W
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	70 W	53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	30 W
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	50 W	53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	20 W

Proyectores Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
53478099	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
53474299	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	100 W
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	150 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	200 W
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	100 W
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	150 W
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	200 W
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10 W
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	10 W
53348699	BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE	10 W
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70 W
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	100 W
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150 W
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200 W

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a	
		choque mecánico	Surge Protection (Common/Differential)
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53360899	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a	
		choque mecánico	Surge Protection (Common/Differential)
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53478099	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común

Proyectores Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a	
		choque mecánico	Surge Protection (Common/Differential)
53474299	BVP164 LED77/830 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4

Order Code	Full Product Name	Índice de protección frente a	
		choque mecánico	Surge Protection (Common/Differential)
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53348699	BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE	IK07	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 2 kV en modo diferencial y 2 kV en modo común
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 4 kV en modo diferencial y 4 kV en modo común

