



**Clear Accent
RS060/RS061 ofrece
un rendimiento de
iluminación fiable y
de nivel superior con
un diseño preciso,
adecuado para
aplicaciones
diversificadas en
proyectos.**

Ledinaire Clear Accent

Una familia completa de focos empotrados que ofrece un rendimiento lumínico superior. Elige la mejor opción para cada proyecto entre cabezal fijo/regulable y 3 CCT. Disfruta de un gran rendimiento fiable sin necesidad de mantenimiento.

Ledinaire Clear Accent

Beneficios

- Conforme con IC: se puede instalar en una zona cubierta por material aislante.
- Fácil instalación: caja conectada con entrada/salida de bucle a través del cableado como opciones.
- Vida útil de hasta 35.000 horas.

Características

- Dos versiones disponibles: cabezal fijo RS060, cabezal ajustable RS061.
- Gama de productos completa: 6 W, 500 lm, opciones de 2700 K/3000 K/4000 K, acabado en blanco, reflector facetado.
- Ángulo del haz de 36 grados, enfocado.
- De forma opcional se dispone de un conector de entrada/salida de bucle para una instalación sencilla.
- Vida útil de 35.000 horas.

Aplicaciones

- Comercios
- Oficinas
- Hostelería

Versions




RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 BK



ClearAccent-RS060B




RS071B 5S BK



Golden Trim



RS071B 5S WH





Silver Trim



RS071B 5S 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent


Plano de dimensiones




Cut-out hole diameter - Ø68mm

Cut-out hole diameter - Ø68mm

Detalles del producto



RS071B White



RS071B Black



ClearAccent-RS060B-DP02.tif



Downlight RS060B RS061B
Asseccory 2

Información general

Ledinaire Clear Accent

Order Code	Full Product Name	Driver		Marca CE	incluido	Marca de inflamabilidad	Test del hilo incandescente	Fuente de luz sustituible	Número de unidades de equipo
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Marca CE	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Marca CE	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-			-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Marca CE	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-			-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Marca CE	Sí			Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Temperatura 650 °C, duración 30 s	No	1 unidad

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Temperatura de	Índice de	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso	Tipo de óptica	Valor de
			color correlacionada (Nom)	reproducción cromática (IRC)				parpadeo (PstLM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	"All-in" Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 60°	0,1
33117400	RSO60B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°	0,1
33119800	RSO60B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°	0,1
33121100	RSO60B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 36°	0,1
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	"All-in" Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 40°	0,1
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	-	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	"All-in" Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 40°	0,1
33123500	RSO61B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-	2700 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°	0,1
33125900	RSO61B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-	3000 K	80	83 lm/W	500 lm	Ángulo del haz de 36°	0,1
33127300	RSO61B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-	4000 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 36°	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	"All-in" Multi Color Temperature	2700 K	80	91 lm/W	550 lm	Ángulo del haz de 60°	0,1

Ledinaire Clear Accent

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	0,4
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,1
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,1
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,1
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	0,4
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-

Order Code	Full Product Name	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	0,4
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,1
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,1
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,1
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	0,4

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Tensión de entrada	Line Frequency	Consumo de energía
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	220 a 240 V	50 or 60 Hz	6 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-20 °C a +40 °C
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-20 °C a +40 °C
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 °C a +40 °C
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 °C a +40 °C
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-20 °C a +40 °C
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-

Order Code	Full Product Name	Rango de temperatura ambiente
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-20 °C a +40 °C
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	-20 °C a +40 °C
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	-20 °C a +40 °C
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	-20 °C a +40 °C
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-20 °C a +40 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Sí
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Sí
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-

Order Code	Full Product Name	Regulable
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Sí
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Sí
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Sí
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Sí
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Sí

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Negro
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Blanco
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Blanco
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Blanco
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Negro
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Blanco
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Blanco
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Blanco
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Blanco
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Blanco

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Índice de protección		
		Clase de protección IEC	frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	Seguridad clase II	IK03	IP20 (frontal IP65)
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Seguridad clase II	IK03	IP20
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Seguridad clase II	IK03	IP20
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Seguridad clase II	IK03	IP20
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	Seguridad clase II	IK03	IP20 (frontal IP65)
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Índice de protección		
		Clase de protección IEC	frente a choque mecánico	Código de protección de entrada
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	Seguridad clase II	IK03	IP20 (frontal IP65)
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	Seguridad clase II	IK03	IP20
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	Seguridad clase II	IK03	IP20
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	Seguridad clase II	IK03	IP20
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	Seguridad clase II	IK03	IP20 (frontal IP65)

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Tolerancia de flujo luminoso
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM	+/-10%
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM	+/-10%
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM	+/-10%
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	-0%,+20%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver	
		5.000 h	
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %	
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %	
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %	

Order Code	Full Product Name	índice de fallos del driver	
		5.000 h	
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %	
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	1,2 %	
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	






Ledinaire Clear Accent

		índice de fallos del driver
Order Code	Full Product Name	5.000 h
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	0,6 %
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	0,6 %

		índice de fallos del driver
Order Code	Full Product Name	5.000 h
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	0,6 %
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	1,2 %

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de atenuación	Adecuado para conmutación aleatoria
20888900	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	-	No
33117400	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	10 % (depende del atenuador, ELV)	No aplicable
33119800	RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	10 % (depende del atenuador, ELV)	No aplicable
33121100	RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	10 % (depende del atenuador, ELV)	No aplicable
20884100	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	-	No
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-
20882700	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	-	No
33123500	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 PSR II WH	10 % (depende del atenuador, ELV)	No aplicable
33125900	RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	10 % (depende del atenuador, ELV)	No aplicable
33127300	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	10 % (depende del atenuador, ELV)	No aplicable
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-
20886500	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	-	No



Ledinaire Clear Accent

