



## StyliD Evo

### ST770X 27S/830 DIA MB FG WH

STYLID EVO COMPACT MF INTEGRATED, 23.5 W, Système Interact Ready de gradation Dali, Faisceau semi-intensif, 24°

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Données du produit

| Informations générales                               |  |
|--|--|
| Source lumineuse remplaçable                         | Non  |
| Nombre d'appareillages                               | 1 unité  |
| Driver inclus  | Oui  |
| Code famille de produits                             | ST770X [STYLID EVO COMPACT MF INTEGRATED]          |
| Type de lampe  | LED  |
| Valeur ajoutée                                       | Premium  |
| Marquage CE  | Marquage CE  |
| Garantie   | 5 ans  |
| Inflammabilité                                       | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Marquage ENEC  | Marquage ENEC                                      |
| Essai au fil incandescent                            | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Conforme à RoHS                                      | Oui  |
| Données techniques de l'éclairage                    |  |
| Flux lumineux  | 2 850 lm   |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 K   |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 121 lm/W   |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | 80   |
| Valeur de scintillement (PstLM)                      | 1  |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)                  | 0,5  |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)                                       |
| Température de couleur                               | 830 blanc chaud                                    |
| Type d'optique                                       | Faisceau semi-intensif                             |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 24°  |
| Indice UGR   | 22   |
| Fonctionnement et électricité                        |  |
| Tension d'entrée                                     | 220 à 240 V  |
| Fréquence linéaire                                   | 50 to 60 Hz  |
| Consommation électrique CLO initiale                 | - W W  |
| Consommation électrique CLO moyenne                  | - W  |
| Courant d'appel                                      | 18 A   |
| Durée courant d'appel                                | 250 ms   |
| Consommation électrique                              | 23,5 W   |
| Facteur de puissance (fraction)                      | 0.9  |
| Connexion  | Rail 3C  |
| Câble  | -  |

| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B         | 34   |
|---|--|
| Température   |  |
| Gamme de températures ambiantes                           | +10 à +35 °C                                   |
| Commandes et gradation                                    |  |
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui  |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Système Interact Ready de gradation Dali       |
| Flux lumineux constant                                    | Non  |
| Mécanique et boîtier                                      |  |
| Matériaux du corps  | Aluminium                                      |
| Matériaux du réflecteur                                   | Revêtu en aluminium et polycarbonate           |
| Matériaux optiques  | Aluminium et polycarbonate                     |
| Matériaux du cache optique/de la lentille                 | Verre trempé                                   |
| Matériaux de fixation                                     | -  |
| Couleur du corps  | Blanc  |
| Finition du cache optique/de la lentille                  | Transparent                                    |
| Longueur totale   | 380 mm   |
| Largeur totale  | 90 mm  |
| Hauteur totale  | 230 mm   |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)               | 230 x 90 x 380 mm                              |
| Approbation et application                                |  |
| Indice de protection                                      | IP20 [Protection des doigts]                   |
| Protection contre les chocs mécaniques                    | IK02 [0,2 J standard]                          |
| Évaluation de la durabilité                               | Lighting for circularity                       |
| Classe de protection CEI                                  | Classe de sécurité I                           |
| Risque photobiologique                                    | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778 |
| Performances initiales                                    |  |
| Tolérance de flux lumineux                                | +/-10%   |
| Chromaticité initiale                                     | (0.434,0.403)<3                                |
| Tolérance de consommation électrique                      | +/-10%   |

## StyliD Evo

### Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h 1,7 %

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h 3,1 %

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* de 50 000 h 5.6

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne\* de 100 000 h 13.5

### Conditions d'application

Performance température ambiante Tq 25 °C

Niveau de gradation maximal 1%

Convient pour la commutation aléatoire Non

### Données du produit

Nom du produit de la commande ST770X 27S/830 DIA MB FG WH

Nom de produit complet ST770X 27S/830 DIA MB FG WH

Code EOC 871869997727600

Code de commande 97727600

Code 12NC 910505101413

Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718699977276

Conditionnement par carton 1

Codes EAN/UPC – Boîte 8718699977276

### Schéma dimensionnel

