



KeyLine, nedpendlad

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH

KeyLine, 20.5 W, Nätaggregat med SystemReady-gränssnitt, förberett för InterAct Ready, Medelstrålande ljusfördelning, 74° x 74°

I dag är ljusrader populära bland många kontorsägare och belysningsdesigners – av en enkel anledning. Ljusrader har inte bara en minimalistisk design utan erbjuder också betydligt större valmöjligheter och flexibilitet. Korta eller långa rader och armaturer, fristående armaturer, olika former och även ett stort färgutbud. Och med KeyLine får du alla dessa fördelar till ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som standarder för kontorsbelysning uppfylls. KeyLine är en fantastisk ljusradserie med tunn, minimalistisk design och högt ljusflöde som lyser upp kontorsytan ordentligt, men med behagligt låg bländningseffekt som inte irriterar ögat och uppfyller UGR19. Det innebär att KeyLine passar utmärkt till linjära användningsområden, men också fristående pendlade eller ytmonterade armaturer. En serie som erbjuder ultimata flexibilitet och obegränsade möjligheter. KeyLine-serien har en flexibel design och finns med olika längder, färger och ljusflöden – inklusive L-former och raka rader. Allt med en effekt på upp till 130 lm/W och möjlighet att uppgradera till trådlös anslutning och styrning. KeyLine erbjuder utmärkt valuta för pengarna och en enastående total ägandekostnad (TCO).

Varning och Säkerhet

- KeyLine-armaturer är IP20-klassade och inte skyddade mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att installationsmiljön är lämplig för armaturen.
- Om du – trots varningen om IPX0-klassning – utsätter armaturen för vatten, kan Philips och Signify inte garantera produktens säkerhet eller funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

KeyLine, nedpendlad

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Produktfamiljskod	SM350C [KeyLine]
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	2 900 lm
Mättad röd (R9)	<50
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	141 lm/W
Färgåtergivningindex	>80
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	74° x 74°
Enhetlig bländmärkning	19

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	19 A
Ingåendetid	230 ms
Effektförbrukning	20,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med SystemReady-gränssnitt, förberett för InterAct Ready
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Strukturerad
Total längd	1 127 mm
Total bredd	70 mm
Total höjd	70 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	70 x 70 x 1127 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH
Fullständigt produktnamn	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH
Full EOC	871951462427600
Beskrivning av lokal kod	7019578
Beställningsnummer	62427600
Materialnummer (12NC)	910925868363
Lokal kod	7019578
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514624276
Räknare - antal förpackningar per kartong	1

KeyLine, nedpendlad

EAN/UPC - Hölje

8719514624276

Måttskiss

