



Maxos fusion

LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK

Maxos fusion Rail

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamte Höhe	
Winkel	-		42 mm
Zubehörfarbe	Schwarz	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 1138 mm
Produktfamiliencode	LL512T [Maxos fusion Rail]	Material	Stahl
Value Ladder	Best	Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	CE-Zeichen	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Produktdaten	
Mechanik und Gehäuse		Bestell-Produktname	LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
Gesamte Länge	1.138 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 BK
Gesamte Breite	62 mm	Gesamt-Produktcode	872016942529399
		Bestellcode	42529399

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925869424
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169425293
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10

EAN Umverpackung	8719514772144
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

