



UniFlood M G2

BVP355 216LED 40K 220V L57 10

UniFlood M G2, 39740 lm, 450 W, 840 blanco neutro, Seguridad clase I

Philips Uniflood M gen2 es un proyector LED arquitectónico económico para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación por proyección de fachadas, paisajes y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminarlo todo, desde fachadas de varios pisos y puentes hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Viene con seis lentes dispersoras diferentes que van desde proyección de foco estrecho a amplio y tiene opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	Sí
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	39.740 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	88 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo de cubierta óptica	Vidrio transparente
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Corriente de arranque	60 A
Consumo de energía	450 W
Factor de potencia (fracción)	0.95

UniFlood M G2

Conexión	Latiguillos/cables
Cable	Cable sin clavija, 3 polos
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Acrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Longitud global	569 mm
Anchura global	478 mm
Altura global	231 mm
Área de proyección efectiva	0,273 m²
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	231 x 478 x 569 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	4 SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BVP355 216LED 40K 220V L57 10
Nombre completo del producto	BVP355 216LED 40K 220V L57 10
Full EOC	871951492897800
Código de pedido	92897800
Código 12NC	911401749763
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514928978
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8719514928978

Plano de dimensiones

