



Rørformet, vanntett CoreLine

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Rørformet, vanntett CoreLine, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Svært bredstrålet, Opal, IP69K, IK06, TW1

CoreLine Tubular Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede lysarmaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som er egnet for en hel rekke bruksområder innen generelle belysning. Begge versjonene kommer med god beskyttelse mot støv, vann og støt, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer gir energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de monteres på kort tid og uten verktøy takket være den forhåndsmonterte gjennomkoblingen og en ekstern kontakt, noe som betyr at lysarmaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene gir fleksibel montering i tak, eller de kan henges opp både innendørs og utendørs.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Garantiperiode	5 år
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
Driver inkludert	Ja	ENEC-merke	ENEC-merke
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 1-fase	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lighting Technology	LED	I samsvar med EU RoHS	Ja
Verditrapp	Effekt		
CE-merke	Ja		

Rørformet, vannrett CoreLine

Teknisk belysning	
Lysytelse	7 000 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Svært bredstrålet
Armaturlysstråle spredning	130°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	26

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	40 A
Innløpsti	0,1 ms
Effektforbruk	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	18

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Plast
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Polymetylmetakrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 640 mm
Total bredde	69 mm
Total høyde	69 mm
Total diameter	69 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	69 x 69 x 1640 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP69K [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vannrett under trykk, 80 °C]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK06 [1 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM3
Strømfbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig vekslings	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Fullstendig produktnavn	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Full EOC	871951494736899
Lokal kodebeskrivelse	3310656
Bestillingskode	94736899
Materialenr. (12NC)	911401827984
Lokal bestillingskode	3310656
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514947368
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514947405

Rørformet, vanntett CoreLine

Målskisse

