



# Rørformet, vanntett CoreLine

## WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Rørformet, vanntett CoreLine, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Svært bredstrålet, Opal, IP68, IK10, TW1

CoreLine Tubular Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er en pålitelig og effektiv lysarmatur med svært lang levetid og fås i to versjoner for ulike bruksbehov. Den ammoniakkbestandige og forseglede lysarmaturen (PMMA-rør) er egnet for belysning av dyr, husdyr og mat, mens PC-versjonen har et moderne og industrielt design som er egnet for en hel rekke bruksområder innen generelle belysning. Begge versjonene kommer med god beskyttelse mot støv, vann og støt, noe som gjør dem relevante for spesifikke bruksområder. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer gir energibesparelser og mindre vedlikehold. Samtidig kan de monteres på kort tid og uten verktøy takket være den forhåndsmonterte gjennomkoblingen og en ekstern kontakt, noe som betyr at lysarmaturen ikke trenger å åpnes. Disse vanntette belysningsløsningene gir fleksibel montering i tak, eller de kan henges opp både innendørs og utendørs.

### Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	5 år
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	ENEC-merke
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 1-fase	I samsvar med EU RoHS	Ja
Lighting Technology	LED		
Verditrapp	Effekt		
CE-merke	Ja		

# Rørformet, vannrett CoreLine

Teknisk belysning	
Lysytelse	7 000 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	840 nøytralhvitt
Optisk type	Svært bredstrålet
Armaturlysstråle spredning	130°
Enhettlig rangering av blendingstall (CEN)	26

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	40 A
Innløpstid	0,1 ms
Effektforbruk	54 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	18

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Hvitt
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 615 mm
Total bredde	82,5 mm
Total høyde	82,5 mm
Total diameter	82,5 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	83 x 83 x 1615 mm
------------------------------	-------------------

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP68 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, vannrett under trykk]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Fullstendig produktnavn	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500
Full EOC	871951494738299
Lokal kodebeskrivelse	3313498
Bestillingskode	94738299
Materialenr. (12NC)	911401828184
Lokal bestillingskode	3313498
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514947382
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514947429

## Rørformet, vanntett CoreLine

### Målskisse

