



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED20S/830 PSU MDU WH

CoreLine Wall-mounted, 19 W, D390 mm, 1850 lm, 3000 K, Sensorbasert dim, MDU2, IP65

CoreLine Wall-mounted er en rund, overflatemontert lysarmatur som enkelt kan brukes i gjennomgangsrområder som ganger og trapper. Det moderne, diskrete designet i kombinasjon med den homogene lysdistribusjonen sørger for at denne lysarmaturen passer inn i de fleste bygningers arkitektur. Med push-in-kobling er installasjonen rask og enkel.

Produktdata

Generell informasjon		Mettet rød (R9)	
Lyskilden kan byttes ut	Ja		<50
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Driver inkludert	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	95 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Verditrapp	Effekt	Flimerverdi (PstLM)	1
Innebygd styring	Programmerbar bevegelse og lyssensor	Stroboskopisk effekt	1,6
CE-merke	Ja	Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Garantiperiode	5 år	Lyskildefarge	830 varmhvit
Brennbarhetsmerke	-	Optisk type	Symmetrisk
ENEC-merke	ENEC-merke	Armaturlysstråle spredning	120° x 120°
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	24
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	1 850 lm	Inngangsspenning	220-240 V
		Line Frequency	50 or 60 Hz
		Opprinnelig CLO strømforbruk	- W

CoreLine Wall-mounted

Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	14 A
Innløpstid	0,007 ms
Effektforbruk	19 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 6-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	32

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet, regulering
Kontrollgrensesnitt	Sensorbasert dim
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	85 mm
Total diameter	390 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK10 [20 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	-

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksting	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH
Fullstendig produktnavn	WL140V LED20S/830 PSU MDU WH
Full EOC	871951452877299
Lokal kodebeskrivelse	3301127
Bestillingskode	52877299
Materialenr. (12NC)	911401847982
Lokal bestillingskode	3301127
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514528772
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514528932

CoreLine Wall-mounted

Målskisse

