



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, All-in, 20 W, 12 W, D390 mm, 1200 lm, 2000 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, IP65

CoreLine Vägghemmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lättanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Utbytbar ljuskälla	Ja	Ljusflöde	1 200 2 000 lm
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Mättad röd (R9)	<50
Driftdon ingår	Ja	Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 3000 4000 K
Lighting Technology	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Värdetrappa	Prestanda	Färgåtergivningindex	>80
CE-märkning	Ja	Flimmervärde (PstLM)	1
Garantitid	5 år	Stroboskopisk effekt	1,6
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Ljuskällans färg	Flera färgtemperaturer
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s	Optiktyp	Symmetrisk (S)
EU RoHS-kompatibel	Ja	Armaturens ljustrålefördelning	120° x 120°
		Enhetlig bländmärkning	24

CoreLine Wall-mounted

"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature
---------------	--

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	20 W
Ingående ström	14 A
Ingåendetid	0,012 ms
Effektförbrukning	20 12 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	6-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total höjd	85 mm
Total diameter	390 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J slagtålig/slagsäker]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
---------------------------------	-------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.3818,0.3797) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	-

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH
Fullständigt produktnamn	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH
Full EOC	871951452879699
Beskrivning av lokal kod	7508284
Beställningsnummer	52879699
Materialnummer (12NC)	911401848182
Lokal kod	7508284
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514528796
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514528956

CoreLine Wall-mounted

Måttskiss

