



Ledinaire Proyector

BVP154 LED21/857 PSU 20W VWB CE

- - 857 luz natural - Fuente de alimentación - Haz ancho simétrico

Proyectores con tecnología LED para alumbrado general, de fácil instalación

Datos del producto

Información general		Tipo de LED engine	
Código de familia de lámparas	-		LED
Color de la fuente de luz	857 luz natural	Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Ratio de flujo luminoso ascendente	0
Número de unidades de equipo	No	Post-top en ángulo de inclinación estándar	-
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]	Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar	-
Driver incluido	Sí	Operativos y eléctricos	
Tipo lente/cubierta óptica	GC [Cristal transparente]	Tensión de entrada	220-240 V
Apertura de haz de luz de la luminaria	100°	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Interfaz de control	No	Corriente de arranque	0,64 A
Conexión	Latiguillos/cables	Tiempo de irrupción	0,0069 ms
Cable	C1000 (C1K)	Factor de potencia (mín.)	0.9
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Controles y regulación	
Marca de inflamabilidad	NO [No]	Regulable	No
Marca CE	Marcado CE	Mecánicos y de carcasa	
Certificado ENEC	No	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Período de garantía	3 años	Material del reflector	Policarbonato
Tipo de óptica al aire libre	Haz ancho simétrico	Material óptico	PC
Flujo luminoso constante	No		
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	110		
Conforme con EU RoHS	Sí		

Ledinaire Proyector

Material cubierta óptica/lente	Vidrio
Material de fijación	Acero
Dispositivo de montaje	MBA [Anclaje montaje ajustable]
Forma cubierta óptica/lente	FT
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud global	117 mm
Anchura global	31 mm
Altura global	161 mm
Área de proyección efectiva	0,015 m ²
Color	ALU-GR
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	161 x 31 x 117 mm (6.3 x 1.2 x 4.6 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK07 [IK07]
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	Nivel de protección contra sobretensiones hasta 2 kV

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	2100 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	105 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	5700 K
Índice de reproducción cromática	>80
Cromacidad inicial	<7 SDCM

Potencia de entrada inicial	20 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
	+/-2

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h	L70

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-25 °C a +40 °C
Temperatura ambiente para rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	-

Datos de producto

Código de producto completo	871951450623799
Nombre de producto del pedido	BVP154 LED21/857 PSU 20W VWB CE
EAN/UPC - Producto	8719514506237
Código de pedido	50623799
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	18
Material SAP	911401851381
Peso neto (pieza) SAP	0,460 kg



Plano de dimensiones



BVP154 LED21/857 PSU 20W VWB CE

Ledinaire Proyector

