



# Ledinaire Floodlights gen3

## BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE

Ledinaire Floodlights gen3, 50 W, 6000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrisk bred lysstråle, IP65

Utvalget av Ledinaire-flombelysning omfatter flere populære LED-armaturer med høy Philips-kvalitet til en konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige – akkurat det du trenger.

### Produktdata

Generell informasjon		Standardvinkel sidemontering	
Lampfamiliekode	-	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Driver inkludert	Ja	Flimmerverdi (PstLM)	1
Light source engine type	LED	Stroboskopisk effekt	5
Lighting Technology	LED	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
CE-merke	Ja	Type optisk deksel	Glass
Garantiperiode	3 år	Armatur lysstråle spredning	110° x 110°
Brennbarhetsmerke	-	Optikktype utendørs	Symmetrisk bred lysstråle
ENEC-merke	-		
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek		
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Oppover lyseffektforhold	0	Inngangsspenning	220 til 240 V
Lysytelse	6 000 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
Standardvinkel på stolpetoppen	-	Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
		Average CLO power consumption	50 W
		Strømforbruk (CLO)	- W
		Startstrøm	1,68 A

## Ledinaire Floodlights gen3

Innløpstid	0,0082 ms
Effektforbruk	50 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel, 1,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB på 16 A type B	44

### Temperatur

Omgivelsestemperatur	-25 til +40 °C
----------------------	----------------

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

### Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optisk materiale	Glass
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	Stål
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Monteringsbrakett, justerbar
Optisk deksel/linseform	Flat
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	173 mm
Total bredde	232 mm
Total høyde	26,1 mm
Effektivt prosjektert område	0,028 m <sup>2</sup>
Mål (høyde x bredde x høyde)	26 x 232 x 173 mm

### Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK07 [2 J armert]
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 2 kV differensiell modus og 2 kV i vanlig modus

Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.380, 0.380) SDCM <5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styretstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	80


### Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE
Fullstendig produktnavn	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE
Full EOC	871951453353099
Lokal kodebeskrivelse	3501154
Bestillingskode	53353099
Materialenr. (12NC)	911401854483
Lokal bestillingskode	3501154
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514533530
SAP-teller – pakker per utvendige	16
EAN/UPC – boks	8719514533776

## Målskisse



## Ledinaire Floodlights gen3

