



# CoreLine Panel

## RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K,  
Trådløs, Interact Ready, Wieland

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almenbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

### Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Ja	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	<b>Teknisk belysning</b>	
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	3 400 lm
Tilkobling	Interact Ready	Mettet rød (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Verditrapp	Effekt	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Garantiperiode	5 år	Flimmerverdi (PstLM)	1
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Stroboskopisk effekt	0,4
ENEC-merke	ENEC-merke	Lyskildefarge	830 varmhvit
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Optisk type	Spredningsvinkel 120°
		Armatur lysstråle spredning	120°

# CoreLine Panel

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	22
<b>Drift og elektronikk</b>	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstad	0,056 ms
Effektforbruk	28,5 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	50
<b>Kabling</b>	
Tilkoblingstype	Wieland
<b>Temperatur</b>	
Omgivelsestemperatur	-10 til +40 °C
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
<b>Mekanikk og innfatning</b>	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	69 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	69 x 595 x 595 mm
<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
<b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b>	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM±3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
<b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80
<b>Bruksforhold</b>	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
<b>Produktdata</b>	
Produktnavn for bestilling	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3
Fullstendig produktnavn	RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC W3
Full EOC	871951495372700
Lokal kodebeskrivelse	3313483
Bestillingskode	95372700
Materialenr. (12NC)	911401858584
Lokal bestillingskode	3313483
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514953727
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514953727

# CoreLine Panel

## Målskisse

