



Ledinaire strålkastare gen3

BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE

Ledinaire strålkastare gen3, 10 W, 1200 lm, 6500 K, CRI80, Symmetrisk, bredstrålande ljusfördelning, IP65

Den här Ledinaire-serien med strålkastare omfattar ett urval av populära och installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information		Standardvinkel för stolptoppsmontage	
Lampfamiljskod	-	Standardvinkel för sidoingång	-
Utbytbar ljuskälla	Nej	Korrelerad färgtemperatur (nom)	6500 K
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Driftdon ingår	Ja	Färgåtergivningsindex	>80
Typ av ljuskälla	LED	Flimmervärde (PstLM)	1
Lighting Technology	LED	Stroboskopisk effekt	5
CE-märkning	Ja	Ljuskällans färg	865 kallt dagsljus
Garantitid	3 år	Typ av optisk kåpa	Glas
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-	Armaturens ljusstrålefördelning	110° x 110°
ENEC-märkning	-	Optiktyp utomhus	Symmetrisk, bredstrålande ljusfördelning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s		
EU RoHS-kompatibel	Ja		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Uppåtriktat ljuslödesförhållande	0	Ingångsspänning	220–240 V
Ljusflöde	1 200 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Initial CLO-energiförbrukning	- W
		Average CLO power consumption	10 W

Ledinaire strålkastare gen3

Slutlig CLO-energiförbrukning	- W
Ingående ström	0,78 A
Ingåendetid	0,00648 ms
Effektförbrukning	10 W
Effektfaktor (fraktion)	0.95
Anslutning	Kabelhävror/kablar
Kabel	Kabel 1,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	218

Temperatur

Omgivningstemperatur	-25 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Glas
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Härdat glas
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Grå
Monteringsenhet	Justerbart montagefästet
Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	79 mm
Total bredd	111 mm
Total höjd	25,5 mm
Effektiv projicerad yta	0,005 m ²
Mått (höjd x bredd x djup)	26 x 111 x 79 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK07 [2 J förstärkt]
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 2 kV differentiallyläge och 2 kV vanligt läge

Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.313, 0.337) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE
Fullständigt produktnamn	BVP164 LED12/865 PSU 10W SWB CE
Full EOC	871951453348699
Beskrivning av lokal kod	7766896
Beställningsnummer	53348699
Materialnummer (12NC)	911401861483
Lokal kod	7766896
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514533486
Räknare - antal förpackningar per kartong	24
EAN/UPC - Hölje	8719514533721

Ledinaire strålkastare gen3

Måttskiss

