



# eW Burst Powercore gen2

## eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2 est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage rasant. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

### Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Source lumineuse de substitution	Non	avec gradation	Oui
Driver inclus	Oui	Matériaux et finitions	
Cache optique/ type de l'objectif	GT [ Verre thermique]	Couleur	Bronze
Faisceau du luminaire	6°	Normes et recommandations	
Marquage CE	Marquage CE	Code d'indice de protection	IP66 [ Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Marquage FCC	FCC Class A
Caractéristiques électriques		Performances initiales (conforme IEC)	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	64,7 lm/W
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		


## eW Burst Powercore gen2

Température de couleur proximale initiale	2700 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	81
Puissance initiale absorbée	30 W
<b>Durées de vie (condorme IEC)</b>	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	84000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	83000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869921565199
Nom du produit de la commande	BCP463 G2 19xLED-HB/2700 HMA BZ
Code barre produit	8718699215651
Code de commande	523-000098-09
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400133366
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Code catalogue	523-000098-09
Description du code catalogue	eW Burst Powercore gen2, 2700 K, 6" Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

IP66

### Schéma dimensionnel



BCP463 G2 19xLED-HB/2700 HMA BZ

