



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage rasant. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/Products

Données du produit


Caractéristiques générales		Normes et recommandations	
Faisceau du luminaire	6°	Code d'indice de protection	IP60 [Protection contre la pénétration de poussière]
Marquage CE	Marquage CE	Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Marquage FCC	FCC Class A
Caractéristiques électriques		Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Tension d'entrée	100 à 277 V	Performances initiales (conforme IEC)	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Flux lumineux initial	2096 lm
Matériaux et finitions		Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	74,6 lm/W
Couleur	Blanc	Température de couleur proximale initiale	4000 K
		Indice de rendu des couleurs (initial)	81

eW Burst Powercore gen2

Puissance initiale absorbée	30 W
Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	84000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	83000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871869921572999
Nom du produit de la commande	BCP463 G2 19xLED-HB/4000 WH
Code barre produit	8718699215729
Code de commande	523-000098-19
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400133376
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Code catalogue	523-000098-19
Description du code catalogue	eW Burst Powercore gen2, 4000 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Architectural

Schéma dimensionnel



BCP463 G2 19xLED-HB/4000 WH

