



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Conçu pour des applications d'éclairage en corniche et d'accentuation, et offrant deux températures de couleur, deux longueurs et une alimentation 24 V CC, ce luminaire est à la fois polyvalent et simple d'utilisation. Vaya Cove LP fonctionne comme un produit de type marche/arrêt, ou avec n'importe quel contrôleur standard 0-10 V / DALI ou Philips Dynalite. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Constitution de l'optique	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	110 °	Finition de cache optique/lentille	Transparent
Température de couleur	Blanc neutre	Longueur	300 mm
Source lumineuse de substitution	Non	Couleur	Blanc
Driver inclus	Non	Normes et recommandations	
Faisceau du luminaire	110°	Code d'indice de protection	IP40 [Protection des fils]
Marquage CE	Marquage CE	Performances initiales (conforme IEC)	
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Flux lumineux initial	274 lm
Caractéristiques électriques		Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	103 lm/W
Tension d'entrée	24 V	Température de couleur proximale initiale	3000 K
Tension de signal de commande	1-10 V DC	Indice de rendu des couleurs (initial)	≥80
Gestion et gradation		Puissance initiale absorbée	2.7 W
avec gradation	Oui	Durées de vie (conforme IEC)	
Matériaux et finitions		Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Matériaux du boîtier	Polycarbonate	Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000

Vaya Cove LP G2

Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	97000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	56000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	45000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	45000

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C
---------------------------------	--------------


Données logistiques

Code de produit complet	871869921299599
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	SM452L 3000 24V L300 CE UL
Code barre produit	8718699212995
Code de commande	350-000017-06
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	30
SAP - Matériaux	912400135341
Net Weight (Piece)	0,090 kg
Code catalogue	350-000017-06
Description du code catalogue	Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

IP 40

Schéma dimensionnel



SM452L 3000 24V L300 CE UL

