



# eW Burst Powercore gen2

## eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2 est un projecteur LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage rasant. Les versions Architectural et Paysage produisent un flux lumineux blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K de haute qualité, permettant de couvrir une grande variété d'applications d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

### Données du produit

Caractéristiques générales		Normes et recommandations	
Faisceau du luminaire	6°	Code d'indice de protection	IP60 [ Protection contre la pénétration de poussière]
Marquage CE	Marquage CE	Marquage FCC	FCC Class A
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Caractéristiques électriques		Performances initiales (conforme IEC)	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	67,3 lm/W
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Température de couleur proximale initiale	3500 K
		Indice de rendu des couleurs (initial)	82
		Puissance initiale absorbée	30 W
Matériaux et finitions		Durées de vie (conforme IEC)	
Couleur	Bronze	Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Calculé	100000

## eW Burst Powercore gen2

Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	84000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	83000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	51000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	28000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	27000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	27000

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C
---------------------------------	-------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871869921589799
-------------------------	-----------------

Nom du produit de la commande	BCP463 G2 19xLED-HB/3500 HMA BZ
Code barre produit	8718699215897
Code de commande	523-000098-45
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135393
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Code catalogue	523-000098-45
Description du code catalogue	eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Bronze housing, Landscape

## Schéma dimensionnel



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 HMA BZ

