



Wand- und Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume

WL346W 1xTUV T5 25W HFS

PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF Selectalume,
Weiß und Schwarz, 29.6 W, 230 V

Als Teil der Philips UV-C-Luftdesinfektions-Serie wurde die Philips UV-C-Desinfektions-"Upper Room"-Leuchte für die Desinfektion von Luft in einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt. Sie ist für die Installation an Wänden vorgesehen. Die für niedrige Deckenhöhen optimierten UV-C-Strahlen werden auf Gerätehöhe und darüber verteilt. Der Richtung der UV-C-Strahlen wird durch spezielle Reflektoren und das Lamellendesign gesteuert. Dies ermöglicht die Desinfektion der Luft in einem Raum und stellt gleichzeitig sicher, dass die täglichen Geschäftsaktivitäten unter dem Bereich fortgesetzt werden können, in dem das Gerät aktiv ist.

Wand- und Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume

Hinweise

- **GEFAHR:** UV-Produkt der Risikogruppe 3. Wie bei jedem Desinfektionssystem müssen UV-C-Lampen und -Geräte ordnungsgemäß installiert und verwendet werden. Direkte Exposition gegenüber UV-C-Strahlung kann gefährlich sein und zu einer sonnenbrandartigen Reaktion auf der Haut und zu ernsthaften Schäden an der Hornhaut führen. Da UV-C-Strahlung für das Auge unsichtbar ist, muss das UV-C-Oberluftgerät zusammen mit angemessenen Schutzvorrichtungen installiert werden, um zu gewährleisten, dass es sicher betrieben werden kann. Da UV-C für das Auge unsichtbar ist, muss das UV-C-Oberluftgerät zusammen mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen installiert werden, um sicherzustellen, dass das UV-C-Oberluftgerät sicher betrieben werden kann. Das UV-C-Oberluftgerät darf nur als Komponente in einem System verwendet werden, das aus angemessenen Sicherheitsvorkehrungen besteht, wie sie insbesondere in den Montageanweisungen und/oder Benutzerhandbüchern angegeben sind. Direkte Exposition gegenüber UV-C ist gefährlich. Philips UV-C-Leuchtensysteme dürfen nur über qualifizierte Partner verkauft und von Fachleuten gemäß unseren strengen Sicherheitsbestimmungen und gesetzlichen Anforderungen installiert werden. Unsere UV-C-Produkte sind nicht für Anwendungen oder Aktivitäten vorgesehen, die zum Tod, zu Personenschäden und/oder zur Schädigung der Umwelt führen und/oder führen können.
- [1] Gemäß den Ergebnissen, die aus einem Labortest stammen, der von Innovative Bioanalysis, einem CAP-, CLIA- und AABB-zertifiziertem Referenzlabor für Sicherheitsanalysen, in einem Raum mit ausreichender Luftzirkulation durchgeführt wurde. Für weitere Informationen beachten Sie bitte den Testbericht, der im Bereich "Zugehörige Werkzeuge" dieser Webseite zu finden ist.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	HF-S [HF Selectalume]	Steuerungsschnittstelle	-
Produktfamiliencode	WL345W [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]		
CE-Zeichen	Ja		
Garantiedauer	1 Jahre		
Entflammbarkeitszeichen	-		
ENEC-Zeichen	-		
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s		
EU RoHS-konform	Ja		
Lichttechnische Daten		Mechanik und Gehäuse	
Anzahl Lichtquellen	1	Gehäusematerial	Aluminium
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	- Grad	Reflektor-Material	Aluminium
Optik	Lamellenraster	Optisches Material	Aluminium
Abstrahlungswinkel Leuchte	-	Gehäusefarbe	Weiß und Schwarz
		Montagevorrichtung	Halterung für Wandmontage
		Gesamte Länge	553 mm
		Gesamte Breite	185 mm
		Gesamte Höhe	140 mm
		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	140 x 185 x 553 mm
Betrieb und Elektrik		Genehmigung und Anwendung	
Eingangsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Netzfrequenz	50 Hz	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Einschaltstrom	18 A	Nachhaltigkeitsbewertung	-
Einschaltzeit	0,35 ms	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Energieverbrauch	29,6 W	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,98		
Elektrischer Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig		
Kabel	-		
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	28		
Temperatur		UV	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C	UV-C-Strahlung	0,53 W
		UV-C-Bestrahlungsstärke bei 2 m definiert	972 mW/m ²
		UV-C-Bestrahlungsstärke bei 0,2 m definiert	8.060 mW/m ²
		Initialkennwerte (IEC-konform)	
		Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Wand- und Deckenleuchte zur UV-C Desinfektion oberer Lufträume

Anwendungsbedingungen

Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

Produktdaten

Bestell-Produktname	WL346W 1xTUV T5 25W HFS
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL346W 1xTUV T5 25W HFS
Gesamt-Produktcode	871016366504700

Bestellcode	66504700
Material-Nr. (12NC)	919206000111
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8710163665047
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8710163665047

Abmessungsskizzen

