



Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E27	Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	470 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Consommation électrique	4,3 W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Courant lampe (nom.)	40 mA
		Puissance équivalente	40 W

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.41
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh



Numéro d'enregistrement EPREL	387405
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Code EOC	871951434716800
Code de commande	34716800
Code 12NC	929001890092
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347168
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347175

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

