



Lampes MasterConnect LEDspot GU10

MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Voici les lampes LED MasterConnect, des lampes LED intelligentes qui vous permettent de passer facilement à l'éclairage connecté. Faciles à configurer grâce à une application intuitive, les lampes LED MasterConnect peuvent être programmées afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. De plus, elles sont entièrement évolutives. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.

Données du produit

Informations générales		Flux lumineux	
Culot	GU10	Flux lumineux	345 lm
Durée de vie nominale	25 000 h	Intensité lumineuse (nom.)	500 cd
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Efficacité lumineuse (nominale)	73 lm/W
Marquage CE	Oui	Cohérence des couleurs	<4
Conforme à RoHS	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Données techniques de l'éclairage		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	345 lm
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	Valeur de scintillement (PstLM)	0,5
		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,1

Lampes MasterConnect LEDspot GU10

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
---	-----

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,7 W
Courant lampe (nom.)	27 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V
Courant d'appel sur secteur	2.2
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	333

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast – EM sans culot comp.

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast – EM avec culot comp.

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast – EM sans culot comp.

Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast – EM avec culot comp.

Température

Température maximale du produit (nom.)	85 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Variateur sans fil
------------------------------------	--------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Longueur du produit	100 mm
Forme de la lampe	PAR16 [PAR 2 pouces/50 mm]


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387345

Données du produit

Nom du produit de la commande	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Nom de produit complet	MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Code EOC	871869969396100
Code de commande	69396100
Code 12NC	929002253902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699693961
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699693978



Schéma dimensionnel



Product	D	C
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm


Lampes MasterConnect LEDspot GU10

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D




Light Distribution Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D

Lampes MasterConnect LEDspot GU10

