



CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Diese CorePro LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]		70 %
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 1	
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM) 0,4	
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 RG1	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
CE-Zeichen	Ja	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	13 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	120 mA
Lichtstrom	2.000 lm	Äquivalente Leistung	120 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	153,00 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374902



EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
Gesamt-Produktcode	871951434653600
Bestellcode	34653600
Material-Nr. (12NC)	929002371802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346536
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346543

Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

