



# Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales		Désignation de la couleur	
Culot	E27	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Durée de vie nominale	15 000 h	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Efficacité lumineuse (nominale)	153,00 lm/W
Type de lampe	LED	Cohérence des couleurs	<6
Marquage CE	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Données techniques de l'éclairage		Valeur de scintillement (PstLM)	1
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Flux lumineux	2 000 lm	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

## Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

### Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,51
Tension (nom.)	220-240 V

### Température

Température maximale du produit (nom.)	60 °C
--	-------

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67

### Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374903
EyeComfort	Oui


### Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

### Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Code EOC	871951434655000
Code de commande	34655000
Code 12NC	929002371902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346550
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346567



### Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm


# Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

## Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

