



# Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

## MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Les lampes MASTER LEDcandle et Lustres révèlent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14, E27 ou B22. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à créer l'ambiance souhaitée.

### Données du produit


Informations générales			
Culot	E14 [E14]	Flux lumineux	806 lm
Durée de vie nominale	25 000 h	Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Température de couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	100,00 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Cohérence des couleurs	<6
Conforme à RoHS	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	822-827 [tunable warm white]		

# Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	8 W
Courant lampe (nom.)	37 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
<b>Température</b>	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B40 [B 40 mm]

<b>Approbation et application</b>	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	614863
EyeComfort	Oui
<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Nom de produit complet	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
Code EOC	871951430640000
Code de commande	30640000
Code 12NC	929002491702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514306400
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514306417



## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42 mm	127 mm


# Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

## Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL




Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

## Lampes LED MASTER Flamme et Sphérique DimTone

