



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, Recessed, 11 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, Angle de faisceau 110°, Blanc, IP20/40

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Données du produit


Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Economique
Marquage CE	Oui
Garantie	3 ans
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	1 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Valeur de scintillement (PstLM)	0,2
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,3
Température de couleur	830 blanc chaud
Type d'optique	Angle de faisceau 110°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Indice UGR	28
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	5,05 A
Consommation électrique	11 W
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Connexion	Bornier de raccordement à vis 2 pôles
Câble	Câble 0,2 m sans prise

Ledinaire SlimDownlight


Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	280
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Métal
Matériaux du réflecteur	Revêtu en aluminium et polycarbonate
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	45 mm
Diamètre total	175 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP20/40 [Protection des doigts, surface d'émission]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Schéma dimensionnel




Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Mortalité du driver à 5 000h	0,6 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65
Conditions d'application	
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
Nom de produit complet	DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD
Code EOC	871951432890700
Code de commande	32890700
Code 12NC	929002663832
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514328907
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514328914

Données photométriques



General uniform lighting - DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD



Light Distribution Diagram - DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W D150 RD

