



# MASTER LED Strip



## Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M

En komplett serie med högkvalitativt ljus som är enhetligt och säkert. Välj det som passar bäst för respektive projekt, från paket med 5 lumen/watt och 4CCT, och njut av pålitlig prestanda utan underhåll

### Produktdata

Allmän information	
Driftdon ingår	Nej
Lighting Technology	LED
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	5 år
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Ljusflöde	2 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120,00 lm/W
Färgåtergivningindex	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	24 V
Initial CLO-energiförbrukning	67 W
Average CLO power consumption	0 W
Effektförbrukning	67 W
Effektfaktor (fraktion)	1
Kabel	Kabel 0,3 m, utan kontakt

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	-
--	---

Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C

Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja
Styrgränssnitt	beror på driftdonet (1-10 V, DALI...)
Konstant ljusflöde	Ja

Mekanik och armaturhus	
Material i reflektor	-
Total längd	5 000 mm
Total bredd	8 mm
Total höjd	1,3 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	1 x 8 x 5000 mm

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsklass	E
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
EPREL-registreringsnummer	620723

# MASTER LED Strip

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass III
-----------------	--------------------

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.3818, 0.3797) 3SDCM
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Snittlivslängd L70B50	60 000 h
-----------------------	----------

## Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	10 % (beroende på dimmer, ELV)
-------------------	--------------------------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M
-------------------------	--------------------------------------

Fullständigt produktnamn	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M
Full EOC	871951434460000
Beskrivning av lokal kod	7508799
Beställningsnummer	34460000
Materialnummer (12NC)	929002697702
Lokal kod	7508799
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514344600
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514344617

## Måttskiss



## Fotometriska data



General uniform lighting - MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M

Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M

## MASTER LED Strip

