

MASTER Value LEDtube Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Le nouveau tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 facilite et simplifie vos projets d'éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du ballast : la conception unique du tube Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 lui permet de s'adapter directement aux luminaires fonctionnant sur ballasts électromagnétiques, sur ballasts électroniques HF ou raccordés au secteur. Il est tellement simple à utiliser et vous n'avez plus besoin de stocker deux types de tubes ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, Philips MASTER Value LEDtube Universel T8 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d'énergie et des coûts de maintenance réduits.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Efficacité lumineuse (nominale)	160 lm/W
Durée de vie nominale	60 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Angle du faisceau (nom.)	190 degré(s)	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Flux lumineux	3 700 lm	Consommation électrique	23 W
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Courant lampe (nom.)	106 mA
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
		Temps de chauffe à 60 %	0,5 s

MASTER Value LEDtube Universal T8

Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V
Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	58 W
Courant d'appel sur secteur	10
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	73
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	73
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	15
EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	116
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	116
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	25
EM avec culot comp.	
Compatibilité des ballasts	Universel

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre

Longueur du produit	1 500 mm
Forme de la lampe	T8


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	C
Produit à faible consommation	Oui
Homologation	Conformité à la directive RoHS TUV Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1195917

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
Nom de produit complet	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
Code EOC	871951431676800
Code de commande	31676800
Code 12NC	929002997402
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514316768
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514316775



Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm


MASTER Value LEDtube Universal T8

Données photométriques




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

MASTER Value LEDtube Universal T8


Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

