



Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Les lampes MASTER LEDBulb DT révèlent un effet lumineux étincelant semblable à l'incandescent qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E27. La technologie LED permet de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l'ambiance souhaitée.

Données du produit

Informations générales			
Culot	E27	Flux lumineux	1 521 lm
Durée de vie nominale	25 000 h	Désignation de la couleur	Lumière chaude (WG)
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Température de couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	144,00 lm/W
Référence de mesure de flux	Sphere	Cohérence des couleurs	<6
Marquage CE	Oui	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Conforme à RoHS	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Données techniques de l'éclairage			
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]		

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10,5 W
Courant lampe (nom.)	55 mA
Puissance équivalente	100 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	11 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	453260
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G
Nom de produit complet	MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G
Code EOC	871951432501200
Code de commande	32501200
Code 12NC	929003011702
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514325012
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514325029

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G	60 mm	108 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

Données photométriques



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 927A60 FR G

