



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtstrom	
Sockel	E27	Lichtstrom	470 lm
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Schaltzyklus	20.000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Beleuchtungstechnologie	LED	Nennlichtausbeute (nom.)	138 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	90
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]		

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	3,4 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
------------------	------

Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	P45 [P 45 mm]


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1109145
EyeComfort	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
Gesamt-Produktcode	871951444953400
Bestellcode	44953400
Material-Nr. (12NC)	929003013282
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514449534
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514449541


Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G




General uniform lighting - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

