



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit


Informations générales		Indice de rendu de couleur (IRC)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		80
Durée de vie nominale	50 000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Nombre de cycles d'allumage	200 000	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Type de lampe	LED	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Référence de mesure de flux	Sphere	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Marquage CE	Oui	Fonctionnement et électricité	
Conforme à RoHS	Oui	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Données techniques de l'éclairage		Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Consommation électrique	8 W
Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)	Courant lampe (max.)	42 mA
Flux lumineux	900 lm	Courant lampe (min.)	42 mA
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Efficacité lumineuse (nominale)	112 lm/W	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Cohérence des couleurs	<6	Tension (nom.)	220-240 V

CorePro LEDtube EM/Mains

Alternative LED puissance d'une lampe fluorescente	18 W
Compatibilité des ballasts	EM/Secteur
Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Verre
Longueur du produit	600 mm
Forme de la lampe	T8
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	Oui



Homologation	Conformité à la directive RoHS Marquage CE Certificat KEMA Keur
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1384720
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Nom de produit complet	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8
Code EOC	871951442103500
Code de commande	42103500
Code 12NC	929003158602
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514421035
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514421042

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Données photométriques




General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8


Durée de vie




Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

