



Downlight encastrada Ledinaire

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

Downlight encastrada Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Abertura de feixe 60°, Preto, IP20/54

A nova downlight encastrada LEDINAIRE oferece excelente qualidade de luz, elevada eficácia e conforto visual. Está disponível em dois tamanhos com duas opções de lúmen e duas opções CCT para se adequar a diferentes aplicações. Trata-se de uma verdadeira opção profissional para instalações de iluminação diárias

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Fonte de luz substituível	Não		94,00 lm/W
Número de unidades de equipamento	3 unidades	Color rendering index (CRI)	80
Driver incluído	Sim	Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3	0,1
Tecnologia de iluminação	LED	Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,1
Escala de valor	Valor	Cor da fonte de luz	830 branco quente
Marca CE	Sim	Tipo de ótica	Abertura de feixe 60°
Período de garantia	3 anos	Difusão do feixe de luz da luminária	60°
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Classificação de encandeamento unificada CEN	19
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s	Funcionamento e características elétricas	
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Tensão de entrada	220 a 240 V
Caraterísticas técnicas da luz		Frequência de linha	50 or 60 Hz
Fluxo Luminoso	2.400 lm	Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		

Downlight encastrada Ledinaire

Corrente de irrupção	7,65 A
Tempo de irrupção	0,18 ms
Consumo de Energia	24 W
Fator de potência (Fração)	0,9
Ligação	Unidade de ligação de 2 polos
Cabo	Cabo de 0,25 m com conector de encaixe 3 polos
Número de produtos no MCB de 16 A tipo B	122

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
---	--------------

Controlos e regulação

Regulável	Não
Driver/unidade de alimentação/transformador	Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Fluxo luminoso constante	Não

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Plástico
Material refletor	Polycarbonato
Material da ótica	Polycarbonato
Material do difusor ótico	Polycarbonato
Material de fixação	Aço
Cor do compartimento	Preto
Acabamento do difusor ótico	Mate
Comprimento global	225 mm
Largura total	225 mm
Altura total	100 mm
Diâmetro global	225 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	100 x 225 x 225 mm

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20/54 [Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos]
-------------------------------	--

Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Desempenho ao longo do tempo (em conformidade com a IEC)

Taxa de falhas do driver a 5000 h	0,6 %
Manutenção luminica com vida útil média* de 50 000 h	L65


Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	Não
---------------------------------------	-----

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Nome do produto completo	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Código do produto completo	871951435402900
Código de encomenda	35402900
N.º material (12NC)	929003165532
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514354029
Numerador – Embalagens por caixa exterior	8
EAN/UPC – Caso	8719514354036



Desenho dimensional



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Downlight encastrada Ledinaire

Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

General uniform lighting - DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU

