



Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.

Mises en garde et sécurité

• Veuillez vous référer à la notice d'installation ou consulter un représentant Philips Lighting pour le schéma de câblage et les instructions.

Données du produit

Informations générales		Conforme à RoHS	
Culot	E40		Oui
Durée de vie nominale	70 000 h	Données techniques de l'éclairage	
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Code couleur	727 [CCT of 2700K]
Type de lampe	LED	Flux lumineux	10 800 lm
Référence de mesure de flux	Sphere	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	166 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	70
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1


Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Consommation électrique	65 W
Courant lampe (nom.)	1 760 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	-
Tension (nom.)	80-90 V
Courant d'appel sur secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	4
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 10A – Ballast	8
EM avec culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Secteur	-
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	6
EM sans culot comp.	
Nb lampe maxi sur disjoncteur type B 16A – Ballast	12
EM avec culot comp.	

Température

Gamme de températures ambiantes	-30 à +45 °C
---------------------------------	--------------

Schéma dimensionnel



Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	T70

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	65 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1077807



Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
Nom de produit complet	MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
Code EOC	871951444899500
Code de commande	44899500
Code 12NC	929003467612
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514448995
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514449008

Product	D	C
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	71 mm	262 mm


Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON)

