



# MASTER VALUE LEDspot PAR

## MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Avec leur conception robuste et leur faisceau de lumière blanc chaud, les lampes PAR de nouvelle génération constituent une solution idéale pour l'éclairage général et par spots dans le secteur hôtelier. Il s'agit d'une solution à intensité réglable. Elles sont particulièrement adaptées aux lieux publics tels que les foyers, les couloirs et les cages d'escalier, où la lumière est allumée en permanence. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux spots LED normaux.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Flux lumineux	540 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1 700 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	540 lm
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	6 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

# MASTER VALUE LEDspot PAR

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	PAR20 [PAR 2,5 pouces/63 mm]


## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1121749
EyeComfort	Oui

## Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Nom de produit complet	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
Code EOC	871951444308200
Code de commande	44308200
Code 12NC	929003485902
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514443082
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514443099

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

# MASTER VALUE LEDspot PAR

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D

