



Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	E27		4000 K
Durée de vie nominale	15 000 h	Efficacité lumineuse (nominale)	135 lm/W
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Cohérence des couleurs	<6
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Référence de mesure de flux	Sphere	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Marquage CE	Oui	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Conforme à RoHS	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
		Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	1 055 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	7,8 W

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Courant lampe (nom.)	46 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	D
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1189718
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Nom de produit complet	MASTER VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Code EOC	871951444993000
Code de commande	44993000
Code 12NC	929003527202
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514449930
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514449947

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Données photométriques




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G

